



6768803512

W.1 Gniazdo z uz. 2P+Z IP55 biały

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów	2-biegunowe z uziemieniem
-----------------	---------------------------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V AC
---------------------	----------

Prąd znamionowy In	16 A
--------------------	------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Pokrywa	z zamykaną pokrywą, ręcznie blokowaną
---------	---------------------------------------

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	z zaciskami wtykowymi
------------------	-----------------------

Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	podwyższona ochrona przed dotykiem
-----------------------------------	------------------------------------

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH	Tak
----------------	-----

Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
-------------------------	-----

Wolne od halogenu	Tak
-------------------	-----

withenhancedcontactprotection	Tak
-------------------------------	-----

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
---------------------	-------------

Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C
---------------------------------------	-------------

Oznaczenie

Główna linia projektowa	Berker W.1
-------------------------	------------

Instrukcje

Informacja specjalna	Mechanizmy osiągają stopień ochrony IP55 tylko w przypadku montażu z obudową natynkową lub ramką do montażu podtynkowego.
----------------------	---

Tekst wskazówki	Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK
-----------------	---