



75163093

**IP20**

## B.IQ Przycisk 3-krotny standard, stal szlachetna nierdzewna

### Specyfikacja techniczna

#### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

#### Funkcje

Z termostatem pokojowym Nie

#### Wymiary

Wysokość 88,50 mm

Szerokość 88,50 mm

Głębokość 16,65 mm

#### Sprzęt

Liczba punktów sterowania 6

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

#### Materiały

Kolor Stal szlachetna

Kod RAL 9022

Materiał Metal, Stal szlachetna

Wykończenie powierzchni Mat

#### Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

#### Ekran

Z wyświetlaczem Nie

#### Tekst

Funkcja Funkcje : załączenie/przyciśnięcie, ściemnianie i sterowanie żaluzjami

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem