



75164094

IP20

B.IQ Przycisk 4-krotny standard, aluminium

Specyfikacja techniczna

Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż podtynkowy
-----------	-------------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Funkcje

Z termostatem pokojowym	Nie
-------------------------	-----

Wymiary

Wysokość	118,10 mm
Szerokość	88,50 mm
Głębokość	16,65 mm

Sprzęt

Liczba punktów sterowania	8
---------------------------	---

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	Tak
--------------------	-----

Materiały

Kolor	Aluminium
Kod RAL	9006
Materiał	Aluminium
Wykończenie powierzchni	Mat

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Ekran

Z wyświetlaczem	Nie
-----------------	-----

Tekst

Funkcja	Funkcje : załączenie/przyciśnięcie, ściemnianie i sterowanie żaluzjami
Ochrona	Z zabezpieczeniem przed demontażem