



75164590

**IP20**

## **B.IQ Przycisk 4-krotny komfort, szkło białe**

### **Specyfikacja techniczna**

#### **Instalacja, montaż**

Montaż na Montaż podtynkowy

#### **Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

#### **Funkcje**

Z termostatem pokojowym Nie

#### **Wymiary**

Wysokość 118,10 mm

Szerokość 88,50 mm

Głębokość 16,65 mm

#### **Sprzęt**

Liczba punktów sterowania 8

#### **Elementy sterujące i wskaźniki**

Ze wskaźnikiem LED Tak

#### **Materiały**

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Materiał Szkło

Wykończenie powierzchni Połysk

#### **Akcesoria**

Posiada pole opisowe Nie

#### **Ekran**

Z wyświetlaczem Nie

#### **Tekst**

Funkcja Funkcje : załączenie/przyciśnięcie, ściemnianie i sterowanie żaluzjami

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem