



75164592

IP20

B.IQ Przycisk 4-krotny komfort, szkło czarne

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
--------	-------------------

Funkcje

Z czujnikiem temperatury pokojowej	Nie
------------------------------------	-----

Funkcja	funkcje : załączenie/przyciśnięcie, ściemnianie i sterowanie żaluzjami
---------	--

Kompatybilność

Rozszerzenie	rozszerzenie do przycisków do wywoływania scen świetlnych
--------------	---

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED	Tak
--------------------	-----

Liczba przycisków	4
-------------------	---

Obsługa	aktywacja drugiego trybu operacyjnego przez obiekt lub kombinację 3 przycisków, z możliwością zablokowania przez przyciśnięcie 3 przycisków, Micro-SDHC/SDXC Klasa 10 lub UHS-1
---------	---

Wymiary

Wysokość montażu	16.7 mm
------------------	---------

Wysokość	118.1 mm
----------	----------

Szerokość	88.5 mm
-----------	---------

Pomiary

Funkcja wysyłania wartości	funkcja wysyłania 1 i 2 bajtowej wartości dla ściemniania, natężenia oświetlenia i temperatury
----------------------------	--

Ekran

Z wyświetlaczem	Nie
-----------------	-----

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	czarne szkło
--------------------------	--------------

Kolor	czarny
-------	--------

Kolor RAL	RAL 9005
-----------	----------

Materiał	szkło
----------	-------

Powierzchnia	lakierowany
--------------	-------------

Sterowanie LED

BLC	z niebieską diodą LED pracy i 8 białymi diodami LED stanu (podświetlenie pola opisowego)
-----	--

Podłączenie

Porty magistralne	do podtynkowego portu magistralnego
-------------------	-------------------------------------

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	system, PB
Parametryzacja	konfigurowalne sterowanie pojedynczego i podwójnego przycisku

Dostawa

Z połączeniem magistrali	Nie
--------------------------	-----

Akcesoria

Puszka	do instalacji w pojedynczych standardowych puszkach do zabudowy
Pasujące produkty	ramki szklane o tej samej stylistyce do innych zastosowań – patrz linia wzornicza B.7, pozostałe produkty do uzupełnienia instalacji w odpowiednich kolorach/z odpowiednich materiałów – patrz plat-forma wzornicza S.1/B.x

Wypożazenie

Liczba punktów sterowania	8
Z zabezpieczeniem przed kradzieżą / demontażem.	Tak
Rodzaj produktu:	rodzaj produktu: B.IQ

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Alarm	telegram alarmu po zdemontowaniu z portu magistralnego, 1 bit, 1 bajt

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...45 °C
---------------------	------------

Oznaczenie

Zastosowanie	KNX – systemy obsługi
Rodzina produktów:	rodzina produktów: przyciski
Główna linia projektowa	KNX - Berker B.IQ
Wtórna linia projektowa	KNX, Berker B.IQ