



75441273



**KNX system K.5 Reg. temp. bez ster. ręcznego z interf. uniw., stal szl, lak.**

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych 7,50 mA

##### Funkcje

Możliwa praca równoległa Nie

Z obsługą lokalną Nie

##### Materiały

Kolor Stal szlachetna

Kod RAL 9022

##### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 22,70 mm

Wbudowane puszkę podtynkowe 26 mm

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Klasa efektywności energetycznej IV (2%)

##### Napięcie

Napięcie robocze magistrali 21 - 32 V