


75662726



Q.1 Przycisk 2-kr z reg. temp. i wyśw., antracyt, aks

Specyfikacja techniczna

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Funkcje

Z termostatem pokojowym Tak

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 21,40 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 25 mm

Wysokość 70,90 mm

Szerokość 70,90 mm

Głębokość 34,80 mm

Sprzęt

Liczba punktów sterowania 6

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

Materiały

Kolor Antracyt

Kod RAL 7021

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Wykończenie powierzchni Aksamitny

Akcesoria

Posiada pole opisowe Tak

Ekran

Z wyświetlaczem Tak

Tekst

Funkcja	Do funkcji załączania, załączania chwilowego, ściemniania, rolet oraz regulacji temperatury, Z funkcją ochrony zaworów
---------	--

Rodzaj pracy	Tryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz zabezpieczenie przed zamarznięciem/przegrzaniem
--------------	--

Ochrona	Z zabezpieczeniem przed demontażem
---------	------------------------------------

Temperatura	Pomiar temperatury przez czujnik wewnętrzny i/lub zewnętrzny z określeniem wartości
-------------	---