


75662729



### Q.1/Q.3 Przycisk 2-kr z reg. temp. i wyśw. biały, aks

#### Specyfikacja techniczna

#### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

#### Funkcje

Z termostatem pokojowym Tak

#### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	21,40 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	25 mm
Wysokość	70,90 mm
Szerokość	70,90 mm
Głębokość	34,80 mm

#### Sprzęt

Liczba punktów sterowania 6

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

#### Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni	Aksamitny

#### Akcesoria

Posiada pole opisowe Tak

#### Ekran

Z wyświetlaczem Tak

#### Tekst

Funkcja	Do funkcji załączania, załączania chwilowego, ściemniania, rolet oraz regulacji temperatury, Z funkcją ochrony zaworów
Rodzaj pracy	Tryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz zabezpieczenie przed zamrożeniem/przeegraniem
Ochrona	Z zabezpieczeniem przed demontażem
Temperatura	Pomiar temperatury przez czujnik wewnętrzny i/lub zewnętrzny z określeniem wartości