




75663729



### Q.1/Q.3 Przycisk 3-kr z reg. temp. i wyśw. biały, aks

#### Specyfikacja techniczna

#### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

#### Funkcje

Z termostatem pokojowym Tak

#### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 21,40 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 25 mm

Wysokość 123,20 mm

Szerokość 70,80 mm

Głębokość 34,80 mm

#### Sprzęt

Liczba punktów sterowania 8

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

#### Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Wykończenie powierzchni Aksamitny

#### Akcesoria

Posiada pole opisowe Tak

#### Ekran

Z wyświetlaczem Tak

#### Tekst

Funkcja Do funkcji załączania, załączania chwilowego, ściemniania, rolet oraz regulacji temperatury, Z funkcją ochrony zaworów

Rodzaj pracy Tryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz zabezpieczenie przed zamrożeniem/przegrzaniem

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Temperatura Pomiar temperatury przez czujnik wewnętrzny i/lub zewnętrzny z określeniem wartości