



80142170

IP20   °C



**KNX e/s Q.x/K.x Moduł przycisku 2-kr z portem mag., diod. LED RGB i czuj. temp.**

**Specyfikacja techniczna**

**Instalacja, montaż**

Montaż na Montaż podtynkowy

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

**Prąd elektryczny**

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych 10 mA

**Funkcje**

Z termostatem pokojowym Nie

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania 31 mm  
 Wbudowane puszkę podtynkowe 34 mm  
 Wysokość 71 mm  
 Szerokość 71 mm  
 Głębokość 42 mm

**Sprzęt**

Liczba punktów sterowania 4

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Ze wskaźnikiem LED Tak

**Materiały**

Kolor Jasnoszary  
 Kod RAL 7035  
 Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe Nie

**Ekran**

Z wyświetlaczem Nie

**Tekst**

Funkcja Funkcja ręcznego przerywania już uruchomionych funkcji automatycznych  
 Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem  
 Temperatura Zintegrowany czujnik temperatury z wyjściem zmierzonych wartości przez obiekt