



80142180

IP20  



KNX e/s B.x Moduł przycisku 2-kr z portem mag., diod. LED RGB i czuj. temp.

Specyfikacja techniczna

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych 10 mA

Funkcje

Z termostatem pokojowym Nie

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 31 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 34 mm

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 42 mm

Sprzęt

Liczba punktów sterowania 4

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

Materiały

Kolor Jasnoszary

Kod RAL 7035

Materiał Metal, Tworzywo sztuczne

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Ekran

Z wyświetlaczem Nie

Tekst

Funkcja Funkcja ręcznego przerywania już uruchomionych funkcji automatycznych

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Temperatura Zintegrowany czujnik temperatury z wyjściem zmierzonych wartości przez obiekt