



80161785



KNX e/s B.x Przycisk 1-kr z p. opis., diod. LED RGB i czuj. temp., ant. i alu

Specyfikacja techniczna

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych 20 mA

Funkcje

Z termostatem pokojowym Nie

Wymiary

Wysokość 55,30 mm

Szerokość 55,80 mm

Głębokość 13,85 mm

Sprzęt

Liczba punktów sterowania 2

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

Materiały

Kolor Antracyt

Kod RAL 7016, 7021

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Wykończenie powierzchni Połysk

Akcesoria

Posiada pole opisowe Tak

Ekran

Z wyświetlaczem Nie

Tekst

Funkcja Funkcja ręcznego przerywania już uruchomionych funkcji automatycznych

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Temperatura Zintegrowany czujnik temperatury z wyjściem zmierzonych wartości przez obiekt