



80162770

IP20  °C 



## KNX e/s K.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały

### Specyfikacja techniczna

#### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

#### Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych 20 mA

#### Funkcje

Z termostatem pokojowym Tak

#### Wymiary

Wysokość 25 mm

Szerokość 66,80 mm

Głębokość 14,35 mm

#### Sprzęt

Liczba punktów sterowania 4

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

#### Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Wykończenie powierzchni Połysk

#### Akcesoria

Posiada pole opisowe Tak

#### Ekran

Z wyświetlaczem Nie

#### Tekst

Funkcja Funkcja ręcznego przerywania już uruchomionych funkcji automatycznych

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Temperatura Zintegrowany czujnik temperatury z wyjściem zmierzonych wartości przez obiekt