



80162773

IP20  



KNX e/s K.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., stal szl.

Specyfikacja techniczna

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych 20 mA

Funkcje

Z termostatem pokojowym Tak

Wymiary

Wysokość 25 mm

Szerokość 66,80 mm

Głębokość 14,35 mm

Sprzęt

Liczba punktów sterowania 4

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

Materiały

Kolor Stal szlachetna

Kod RAL 9022

Materiał Stal szlachetna, Tworzywo termoplastyczne

Wykończenie powierzchni Mat

Akcesoria

Posiada pole opisowe Tak

Ekran

Z wyświetlaczem Nie

Tekst

Funkcja Funkcja ręcznego przerywania już uruchomionych funkcji automatycznych

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Temperatura Zintegrowany czujnik temperatury z wyjściem zmierzonych wartości przez obiekt