



80162776

**IP20**  °C 



## **KNX e/s K.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt**

### **Specyfikacja techniczna**

#### **Instalacja, montaż**

Montaż na

Montaż podtynkowy

#### **Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy

-5 - 45 °C

#### **Prąd elektryczny**

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych

20 mA

#### **Funkcje**

Z termostatem pokojowym

Tak

#### **Wymiary**

Wysokość

25 mm

Szerokość

66,80 mm

Głębokość

14,35 mm

#### **Sprzęt**

Liczba punktów sterowania

4

#### **Elementy sterujące i wskaźniki**

Ze wskaźnikiem LED

Tak

#### **Materiały**

Kolor

Antracyt

Kod RAL

7016, 7021

Materiał

Tworzywo termoplastyczne

Wykończenie powierzchni

Mat

#### **Akcesoria**

Posiada pole opisowe

Tak

#### **Ekran**

Z wyświetlaczem

Nie

#### **Tekst**

Funkcja

Funkcja ręcznego przerywania już uruchomionych funkcji automatycznych

Ochrona

Z zabezpieczeniem przed demontażem

Temperatura

Zintegrowany czujnik temperatury z wyjściem zmierzonych wartości przez obiekt