



80163780



## KNX e/s B.x Przycisk 3-kr z p. opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały i krem

### Specyfikacja techniczna

#### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

#### Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych 20 mA

#### Funkcje

Z termostatem pokojowym Nie

#### Wymiary

Wysokość 55,30 mm

Szerokość 55,80 mm

Głębokość 13,85 mm

#### Sprzęt

Liczba punktów sterowania 6

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

#### Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 1013

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Wykończenie powierzchni Połysk

#### Akcesoria

Posiada pole opisowe Tak

#### Ekran

Z wyświetlaczem Nie

#### Tekst

Funkcja Funkcja ręcznego przerywania już uruchomionych funkcji automatycznych

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Temperatura Zintegrowany czujnik temperatury z wyjściem zmierzonych wartości przez obiekt