


80262270



easy

## KNX e/s Q.x/K.x Moduł czujnika ruchu 2,2m z portem magistralnym i czuj. temp.

### Specyfikacja techniczna

#### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS, easy
Minimalny cykl pracy	10 s

#### Wymiary

Zalecana wysokość montażu	2,20 - 2,20 m
---------------------------	---------------

#### Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
---------------------------------	-----

#### Napięcie

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
-----------------------------	-----------

#### Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali	Tak
--------------------------	-----

#### Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych	10 mA
--	-------

#### Oświetlenie

Regulowana jasność reakcji	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

#### Wykrywanie

Kąt detekcji regulowany	45 - 90 °
-------------------------	-----------

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

#### Materiały

Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne
----------	--------------------------

#### Tekst

Przycisk	Z przyciskiem automatyczna/stałego ZAŁ./stałego WYŁ.
Rodzaj pracy	Z 3 trybami pracy: automatyczny/stałe ZAŁ./stałe WYŁ
Funkcja	Symulacja obecności, Z funkcją "przyjęcie"
Montaż	Z pazurkami rozporowymi, Z zabezpieczeniem przed demontażem