



85221101

R.classic/1930/Glas Sterownik żaluzjowy komfort, mech. Berker.Net, zac. śrub.

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Tekst

Rodzaj łącznika Z 2 mechanicznie i elektrycznie wzajemnie blokowanymi zestawkami przekaźnikowymi

Wejście rozszerzone Z wejściami rozszerzenia 230 V dla ruchu góra/dół

Rozgałęzienie Możliwość podłączenia rozszerzeń, przycisków żaluzyjnych, mechanizmów żaluzyjnych, łączników żaluzyjnych na klucz

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi