



85341188

### S.1/B.3/B.7 Nasadka czujnika ruchu 1,1 m biały

#### Specyfikacja techniczna

##### Wymiary

Wysokość montażu	1,10 - 1,10 m
Wysokość montażu	34 mm

##### Wykrywanie

Typ czujnika	Czujnik ruchu
Średnica detekcji na podłodze	0 - 0 m
Kąt detekcji regulowany	45 - 90 °

##### Materiały

Kolor	Biały
Wykończenie powierzchni	Mat
Obróbka	Stan surowy
Materiał	Tworzywo termoplastyczne

##### Zasięg

Maksymalny zasięg na wprost	12 m
Maksymalny zasięg boczny	8 m

##### Oświetlenie

Regulowana jasność reakcji	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

##### Ustawienia

Regulowana jasność reakcji	Tak
----------------------------	-----

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

##### Tekst

Funkcja	Z funkcją pamięci do symulacji obecności, Funkcja zapamiętania poziomu natężenia oświetlenia zadziałania aktywowana za pomocą przycisku, Z blokadą przycisków, Funkcja „przyjęcie” aktywowana na 2 godziny
Ochrona	Z zabezpieczeniem przed demontażem