



85342182

## B.Kwadrat/S.1 Nasadka czujnika ruchu 2,2 m, krem

### Specyfikacja techniczna

#### Wymiary

Wysokość montażu	2,20 - 2,20 m
Wysokość montażu	34 mm

#### Wykrywanie

Typ czujnika	Czujnik ruchu
Średnica detekcji na podłodze	0 - 0 m
Kąt detekcji regulowany	45 - 90 °

#### Materiały

Kolor	Biały
Wykończenie powierzchni	Połysk
Obróbka	Stan surowy
Materiał	Tworzywo termoplastyczne

#### Zasięg

Maksymalny zasięg na wprost	8 m
Maksymalny zasięg boczny	6 m

#### Oświetlenie

Regulowana jasność reakcji	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

#### Ustawienia

Regulowana jasność reakcji	Tak
----------------------------	-----

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

#### Tekst

Funkcja	Z funkcją pamięci do symulacji obecności, Funkcja zapamiętania poziomu natężenia oświetlenia zadziałania aktywowana za pomocą przycisku, Z blokadą przycisków, Funkcja „przyjęcie” aktywowana na 2 godziny
Ochrona	Z zabezpieczeniem przed demontażem