



85342277

#### K.5 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2,2 m alu, lak

##### Specyfikacja techniczna

###### Wymiary

Wysokość montażu	2,20 - 2,20 m
Wysokość montażu	34 mm

###### Wykrywanie

Typ czujnika	Czujnik ruchu
Średnica detekcji na podłodze	0 - 0 m
Kąt detekcji regulowany	45 - 90 °

###### Materiały

Kolor	Aluminium
Wykończenie powierzchni	Mat
Obróbka	Lakierowany
Materiał	Tworzywo termoplastyczne

###### Zasięg

Maksymalny zasięg na wprost	8 m
Maksymalny zasięg boczny	6 m

###### Oświetlenie

Regulowana jasność reakcji	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

###### Ustawienia

Regulowana jasność reakcji	Tak
----------------------------	-----

###### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

###### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

###### Tekst

Funkcja	Z funkcją pamięci do symulacji obecności, Funkcja zapamiętania poziomu natężenia oświetlenia zadziałania aktywowana za pomocą przycisku, Z blokadą przycisków, Funkcja „przyjęcie” aktywowana na 2 godziny
Ochrona	Z zabezpieczeniem przed demontażem