




85421200

Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R,L,C,LED)

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Zakres napięcia pracy	230 - 230 V
-----------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne
----------	--------------------------

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	32 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	33,20 mm

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Przycisk pojedynczy
-----------------------------	---------------------

Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania	0,30 W
--------------------------------------	--------

Oświetlenie

Lampy LED 230V; możliwość ściemniania	3 - 250 W
---------------------------------------	-----------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Tekst

Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
Montaż	Z pazurkami rozporowymi
Obsługa i kontrola	Brak interfejsu Bluetooth
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Wejście rozszerzone	Z wejściem rozszerzenia dla łącznika przyciskowego (zestaw zwierny) z obsługą jednopoziomową i rozszerzeniem dla czujnika ruchu
Zasada ściemniania	Automatyczne ustawianie trybu przełączania zależnego od obciążenia (metoda autoDetect), Regulacja poprzez wycięcie lub obcięcie fazy w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca"