



85745224



IP20

14:23

## Q.x KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., alu aks, lak

### Specyfikacja techniczna

#### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji quicklink

#### Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Tak

#### Sprzęt

Liczba kanałów 1

Przełączanie na czas letni/zimowy Tak

#### Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali Tak

#### Funkcje

Przesunięcie czasu astronomicznego 2 h

Zasilanie rezerwowe 8 h

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

#### Materiały

Kolor Aluminium

#### Tekst

Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, ściemnianie, sterowanie 1 przyciskiem góra/dół, priorytet, Możliwość konfiguracji funkcji nadajnika i/lub odbiornika, Z blokadą przycisków, Funkcja „przyjęcie”, polecenia automatyczne, radiowe i polecenia rozszerzeń nie są wykonywane (blokada przełączenia), Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)

Funkcja

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

#### Pojemność

Liczba modułów 0

#### Wymiary

Wysokość 58,40 mm

Szerokość 58,40 mm

Głębokość 30 mm

Systemy powiązane Berker Q.x