



928912501

Integro Flow Elektroniczny potencjometr obrotowy 1-10 V pokręt. reg., brąz

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Łączność

Ściemniacz DALI Nie

Wymiary

Oś średnicy 4 mm

Zakres głębokości wbudowania 22 mm

Wysokość 59,50 mm

Szerokość 59,50 mm

Głębokość 58 mm

Tekst

Bezpiecznik Zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik), Z zapasowym bezpiecznikiem

Oświetlenie Np. do lamp fluorescencyjnych i lamp halogenowych niskiego napięcia

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Prąd elektryczny

Prąd przełączania 6 A

Prąd sterowania 50 - 50 mA

Materiały

Kolor Brązowy

Systemy powiązane Berker integro