



928912509

## Integro Flow Elektroniczny potencjometr obrotowy 1-10 V pokręt. reg., biały

### Specyfikacja techniczna

#### Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Łączność

Ściemniacz DALI Nie

#### Wymiary

Oś średnicy 4 mm

Zakres głębokości wbudowania 22 mm

Wysokość 59,50 mm

Szerokość 59,50 mm

Głębokość 58 mm

#### Tekst

Bezpiecznik Zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik), Z zapasowym bezpiecznikiem

Oświetlenie Np. do lamp fluorescencyjnych i lamp halogenowych niskiego napięcia

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

#### Prąd elektryczny

Prąd przełączania 6 A

Prąd sterowania 50 - 50 mA

#### Materiały

Kolor Biały

Systemy powiązane Berker integro