



ATA123009016



## tehalit.ateha Kanał 12x30 L=2,1m, biały

### Specyfikacja techniczna

#### Wymiary

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Wysokość                       | 13 mm                     |
| Szerokość                      | 32 mm                     |
| Długość                        | 2100 mm                   |
| Wewnętrzny przekrój poprzeczny | 330 - 330 mm <sup>2</sup> |

#### Pojemność

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń) | 2 |
|-----------------------------------------------------------|---|

#### Materiały

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Materiał | Polichlorek winylu (PVC) |
| Obróbka  | Stan surowy              |
| Kod RAL  | 9016                     |
| Kolor    | Biały                    |

#### Bezpieczeństwo

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK | IK07 |
| Klasa ochronności IP      | IP40 |

#### Normy

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12 | Nie |
|----------------------------------------------------------------|-----|

#### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 65 °C |
|-------------------------|------------|

#### Łączność

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Akcesoria łączeniowe | Bez łącznik apodstawy |
|----------------------|-----------------------|

#### Sprzęt

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Liczba przegród                                    | 0     |
| Liczba przegród                                    | 1 - 1 |
| Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego | 0     |
| Z klamrą zaciskową kabla                           | Tak   |
| Z folią ochronną                                   | Nie   |

#### Instalacja, montaż

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Perforacja podstawy | Nie |
|---------------------|-----|