



BA740060

### tehalit.BA7 Kanał grzebieniowy 40x60, szary

#### Specyfikacja techniczna

##### Wymiary

Wysokość	40 mm
Szerokość	60 mm
Długość	2000 mm
Szerokość szczeliny	6 mm
Szerokość gniazda/slotu	6,50 mm

##### Sprzęt

Pokrywa w zakresie dostawy	Tak
----------------------------	-----

##### Materiały

Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Kolor	Szary
Kod RAL	7030

##### Funkcje

Jest samogasnący	Tak
------------------	-----

##### Normy

Klasa palności według UL94	V0
----------------------------	----

##### Bezpieczeństwo

Klasa odporności ogniowej	M1
---------------------------	----

##### Architektura

Elastyczny	Nie
------------	-----

##### Konfiguracja

Ścianka boczna	Rowkowana
----------------	-----------