



BRP6510019016



tehalit.BRP Kanał PVC podstawa 65x100, biały

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	Nie
------------------------	-----

Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda	Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB
-----------------------------	----------------------------------

Połączenia

Akcesoria łączeniowe	Łącznik podstawy poza zestawem
----------------------	--------------------------------

Wymiary

Wysokość kanału	70 mm
Długość	2000 mm
Szerokość kanału	100 mm

Pojemność

Liczba przewodów 11mm z/bez przyłączenia	12 / 33
--	---------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Montaż pokrywy	wewnętrzna
Szerokość pokrywy	80 mm
Liczba możliwych do zamontowania pokryw	1

Materiał

Materiał	PVC
Grupa materiałowa	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Przewód

Przekrój wewnętrzny / użyteczny	5300 mm ²
---------------------------------	----------------------

Wyposażenie

Liczba montowanych przegród	2
Liczba komór / przedziałów	1 / 2

Norma

Dyrektywa europejska RoHs	zgodny
---------------------------	--------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP40
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak

Wolne od halogenu	Nie
Odporność na porażenia	IK07
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-5...60 °C
Temperatura	
Temperatura otoczenia	-5...65 °C