



EC100

Licznik czasu pracy 230V, 1/10h

Specyfikacja techniczna

Pojemność

Liczba modułów 2

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 45 °C

Temperatura przechowywania/transportu -20 - 60 °C

Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1 - 6 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1.5 - 10 mm²

Wymiary

Wysokość 90 mm

Szerokość 35 mm

Głębokość 60 mm

Zasilanie

Napięcie zasilania 230 V +/- 15%

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

Instalacja, montaż

Montaż na Szyna DIN

Sprzęt

Liczba kanałów 6