



EC700

## Koncentrator impulsów, 7 wejść, wyjście RS485/MODBUS

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Liczba obwodów wejściowych	7
----------------------------	---

#### Wymiary

Wysokość	90 mm
----------	-------

Szerokość	67 mm
-----------	-------

Głębokość	50 mm
-----------	-------

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

#### Instalacja, montaż

Montaż na	Szyna DIN
-----------	-----------

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 55 °C
-------------------------	-------------