




EE702



Wyłącznik zmierny natynkowy IP55 nastawy regulowane 230V 1NO 16A

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC) 230 - 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Moc

Lampa żarowa 230 V i halogenowa 2300 W

Ustawienia

Czas opóźnienia wyłączenia 40 s

Czas opóźnienia zadziałania włącznika 10 s

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu -30 - 60 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1 - 4 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1 - 4 mm²

Tekst

Montaż Z zaciskiem rurowym do mocowania na maszcie,
Możliwy montaż na puszcze podtynkowej, Do
montażu na ścianie i maszcie

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Wymiary

Wysokość 95 mm

Szerokość 42,50 mm

Głębokość 42,50 mm