



EE820



IP55



Czujnik ruchu 140 stopni Standard IP55 biały

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Wymiary

Wysokość produktu	2.5 m
Zalecana wysokość montażu	2.5 m

Pomiary

Metoda detekcji	Podczerwień
-----------------	-------------

Zasilacz

Napięcie zasilania	230V +/- 15%
--------------------	--------------

Detekcja

Kąt detekcji	140 °
Zakres detekcji (odległość) - front	16 m
Zakres detekcji (odległość) - bok	8 m

Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo

Sterowanie oświetleniem

Natężenie oświetlenia zadziałania, regulowane	≈ 5...1000 lx
Zakres natężenia oświetlenia	5 / 1000 Lux

Instalacja / Montaż

Maksymalna wysokość montażu	4 m
-----------------------------	-----

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	z zaciskami wtykowymi
------------------	-----------------------

Ustawienia

Regulacja czułości	Nie
Czas opóźnienia, regulowany	5 s...15 mn

Dostawa	
Część składowa	z elementami mocującymi
Wypożyczenie	
Kąt detekcji poziomej	140 °
Bezpieczeństwo	
Stopień ochrony	IP55
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-20...55 °C