





EE870



## Czujnik ruchu 220/360 stopni wersja rozszerzona Comfort IP55 biały

### Specyfikacja techniczna

#### Wykrywanie

Kąt detekcji	220 - 360
Typ czujnika	Czujnik ruchu

#### Ustawienia

Zwłoczny	5 S - 30 Min
----------	--------------

#### Oświetlenie

Regulowana jasność reakcji	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

#### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

#### Wymiary

Szerokość	91 mm
Zakres głębokości wbudowania	0
Zalecana wysokość montażu	2,50 - 2,50 m

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - 55 °C
-------------------------	-------------

#### Materiały

Kolor	Biały
Materiał	Tworzywo sztuczne

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP55
----------------------	------

#### Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż podłogowy
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Tak

#### Tekst

Funkcja	Symulacja obecności, Możliwość stosowania jako urządzenie samodzielne, główne lub rozszerzenie
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi