



EEN101



IP20 

Wyłącznik zmierny z czujnikiem do zabudowy

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 230 - 230 V

Ustawienia

Czas opóźnienia zadziałania wyłącznika 60 s

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Temperatura przechowywania/transportu -25 - 70 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1.5 - 6 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1.5 - 6 mm²

Pojemność

Liczba modułów 1

Tekst

Montaż Do montażu na szynie DIN, Wbudowany czujnik do montażu w wodoszczelnej obudowie

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Wymiary

Wysokość 83 mm

Szerokość 17,80 mm

Głębokość 65 mm