



EG010



IP20

Zegar cyfrowy dzienny 5 kroków programowych 230V 1P 16A

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Moc

Lampa żarowa 230 V i halogenowa 1000 W

Funkcje

Rezerwa zasilania w latach 3 y

Z synchronizacją sieci Nie

Z synchronizacją kwarcową Tak

Sprzęt

Z programem impulsowym Nie

Liczba kanałów 1

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku 1x zmienny

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1 - 4 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1 - 4 mm²

Ustawienia

Program dzienny Tak

Program tygodniowy Nie

Program roczny Nie

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 50 °C

Tekst

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Wymiary

Wysokość 92 mm

Szerokość 18 mm

Głębokość 64 mm