



EGN100  
**IP20**

## Wielofunkcyjny zegar cyfrowy z Bluetooth, 10A, 1-krotny

### Specyfikacja techniczna

#### Napięcie

Napięcie znamionowe 230 - 240 V

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

#### Moc

Lampa żarowa 230 V i halogenowa 2300 W

#### Oświetlenie

Maks. zdolność łączeniowa dla serii lamp fluorescencyjnych 1000 W

#### Funkcje

Rezerwa zasilania w latach 10 y

Z synchronizacją sieci Tak

Z synchronizacją kwarcową Tak

#### Sprzęt

Dokładność na dzień 0,25 s

Z programem impulsowym Tak

Liczba kanałów 1

#### Rodzaj połączenia

Rodzaj styku 1x zmienny

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 0.2 - 4 mm<sup>2</sup>

#### Ustawienia

Program dzienny Tak

Program tygodniowy Tak

Program roczny Tak

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - +45 °C

#### Tekst

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

**Wymiary**

Wysokość	90 mm
Szerokość	17,80 mm
Głębokość	62,50 mm