



EGN200

## Wielofunkcyjny zegar cyfrowy z Bluetooth, 16A, 2-krotny

### Specyfikacja techniczna

#### Napięcie

Napięcie znamionowe 230 - 230 V

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Moc

Lampa żarowa 230 V i halogenowa 2300 W

#### Oświetlenie

Maks. zdolność łączeniowa dla serii lamp fluorescencyjnych 1000 W

#### Funkcje

Rezerwa zasilania w latach 10 y

Z synchronizacją sieci Tak

Z synchronizacją kwarcową Tak

#### Sprzęt

Dokładność na dzień 0,25 s

Z programem impulsowym Tak

Liczba kanałów 2

#### Rodzaj połączenia

Rodzaj styku 1x zmienny

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 0.2 - 4 mm<sup>2</sup>

#### Ustawienia

Program dzienny Tak

Program tygodniowy Tak

Program roczny Tak

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

#### Tekst

Typ połączenia Z zaciskiem śrubowym

#### Wymiary

Wysokość 90 mm

Szerokość 35,80 mm

