



EGN400

Wielofunkcyjny zegar cyfrowy z Bluetooth, 16A, 4-krotny

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie znamionowe 230 - 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Moc

Lampa żarowa 230 V i halogenowa 2300 W

Oświetlenie

Maks. zdolność łączeniowa dla serii lamp fluorescencyjnych 1000 W

Funkcje

Rezerwa zasilania w latach 10 y

Z synchronizacją sieci Tak

Z synchronizacją kwarcową Tak

Sprzęt

Dokładność na dzień 0,25 s

Z programem impulsowym Tak

Liczba kanałów 4

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku 1x zmienny

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 0.2 - 2.5 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 0.2 - 4 mm²

Ustawienia

Program dzienny Tak

Program tygodniowy Tak

Program roczny Tak

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - +45 °C

Tekst

Typ połączenia Z zaciskiem śrubowym

Wymiary

Wysokość 90 mm

Szerokość 72 mm

