



EH770

Zegar analogowy tygodniowy bez rezerwy chodu 230V 1P 16A

Specyfikacja techniczna

Sprzęt

Liczba kanałów 1

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Rodzaj połączenia

Liczba styków 1

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1 - 6 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1 - 6 mm²

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 50 °C

Pojemność

Liczba modułów 4

Wymiary

Wysokość 72 mm

Szerokość 72 mm

Głębokość 48,50 mm

Wytrzymałość

Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC1) 50000

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC) 230 - 230 V