




EPN052



Moduł wielostopniowego sterowania centralnego do prz. bistabilnych 24-230VAC

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	1 A
-----------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	0,50
----------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 80 °C

Łączność

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
------------------	----------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 6 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 10 mm ²

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	0,10 W
--	--------

Wymiary

Wysokość	85 mm
Szerokość	8,90 mm
Głębokość	58 mm