



EPN053

### Moduł sterowania sygnałem ciągłym do przekaźników bistabilnych 24-230VAC

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 2 A

##### Pojemność

Liczba modułów 0,50

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 40 °C

Temperatura przechowywania/transportu -40 - 80 °C

##### Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

##### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

##### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 0,10 W

##### Wymiary

Wysokość 85 mm

Szerokość 8,90 mm

Głębokość 64 mm