



EUM100



Wielofunkcyjny przekaźnik kontroli napięcia 1- fazowy oraz 3- fazowy 1x NO/NC

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Wyzwalanie

Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania 10 s

Wymiary

Wysokość 87 mm

Szerokość 17,50 mm

Głębokość 65 mm