



EUM200



Wielofunkcyjny przekaźnik kontroli napięcia 1- fazowy oraz 3- fazowy 2x NO/NC

Specyfikacja techniczna

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 55 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-25 - 70 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 - 2.5 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	2.5 - 4 mm ²

Zasilanie

Napięcie zasilania	3N, 400/230 V
--------------------	---------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP20
----------------------	------

Wyzwalanie

Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania	30 s
---	------

Instalacja, montaż

Montaż na	Szyna DIN
-----------	-----------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1,20 W
--	--------

Wymiary

Wysokość	87 mm
Szerokość	35 mm
Głębokość	65 mm