



EV108



Urządzenie zdalnego sterowania ściemniaczami EV100/EV102, funkcje Comfort

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Łączność

Ściemniacz DALI Nie

Moc

Pobór mocy (praca) 3 VA

Zużycie energii w trybie oczekiwania 1 W

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 45 °C

Wymiary

Wysokość 85 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 65 mm

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1.5 - 10 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1 - 16 mm²

Pojemność

Liczba modułów 4

Tekst

Rozgałęzienie Złącze dla przycisków podświetlanych (maks. 5 mA) lub standardowych

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Montaż Do montażu na szynie DIN

Prąd elektryczny

Prąd sterujący 1-10 V 50 mA

Materiały

Kolor Szary