



EVN004



IP20

## Ściemniacz zdalny 500 W funkcje Comfort

### Specyfikacja techniczna

#### Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC)	230 - 230 V
Zakres napięcia pracy	230 - 230 V

#### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

#### Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	9001
Materiał	Tworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne

#### Wymiary

Wysokość	85 mm
Głębokość	62 mm

#### Architektura

Element sterujący/obsługowy	Przycisk pojedynczy
-----------------------------	---------------------

#### Moc

Pobór mocy (praca)	4,50 VA
Zużycie energii w trybie oczekiwania	0,20 W
Lampa żarowa 230 V i halogenowa	500 W
Żarówka	500 - 500 W

#### Oświetlenie

Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania	100 - 100 W
---	-------------

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - 50 °C
-------------------------	-------------

#### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 6 mm <sup>2</sup>

#### Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

#### Tekst

Bezpiecznik	Z elektroniczną ochroną przed zwarcieniem i przeciążeniem
-------------	---

Montaż	Do montażu na szynie DIN
Rozgałęzienie	Złącze dla przycisków podświetlanych (maks. 5 mA) lub standardowych
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Zasada ściemniania	Automatyczne wykrywanie obciążenia