




EVN012



IP20

Ściemniacz zdalny 300 W funkcje Comfort

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 - 230 V
Zakres napięcia pracy	230 - 230 V

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
---------------------------------	-----

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	9001
Materiał	Tworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne

Wymiary

Wysokość	90 mm
Szerokość	17,50 mm
Głębokość	65 mm

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Przycisk pojedynczy
-----------------------------	---------------------

Moc

Pobór mocy (praca)	2,10 VA
Lampa żarowa 230 V i halogenowa	300 W
Żarówka	300 - 300 W

Oświetlenie

Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania	60 - 60 W
---	-----------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - +45 °C
-------------------------	--------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 6 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 - 6 mm ²

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Tekst

Bezpiecznik	Z elektroniczną ochroną przed zwarciami i przeciążeniami
Montaż	Do montażu na szynie DIN
Rozgałęzienie	Złącze dla przycisków podświetlanych (maks. 5 mA) lub standardowych
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Zasada ściemniania	Automatyczne wykrywanie obciążenia
