



EZF100



## Przełącznik czasowy 24-230VAC/DC 8A/250V z opóźnieniem wyłączenia

### Specyfikacja techniczna

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25 - 55 °C

#### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Pojemność

Liczba modułów 1

#### Wymiary

Wysokość 87 mm

Szerokość 17,50 mm

Głębokość 65 mm