



FK120

FK Obudowa stojąca IP65 kl.I 800x1900x400mm z płytą mont. montowaną od frontu

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	Montaż uziemienia
--------	-------------------

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	Nie
--	-----

Wymiary

Głębokość montażu	400 mm
Głębokość produktu	400 mm
Głębokość wewnętrzna	400 mm
Wysokość produktu	1900 mm
Szerokość produktu	800 mm
Grubość materiału ścianki bocznej	1.2 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	1.5 mm
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Kolor	jasnoszary
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	metal
Powierzchnia	malowane proszkowo

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
-------------------------------------	-----

Wyposażenie

Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzone	2
Możliwość rozszerzenia	Tak

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK10
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Zgodny z REACH	Nie

