



FK164

FK Obudowa stojąca IP65 kl.I 600x2100x500mm z płytą mont. montowaną z boku

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	Montaż uziemienia
--------	-------------------

Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	Nie
--	-----

Wymiary

Głębokość montażu	500 mm
Głębokość produktu	500 mm
Głębokość wewnętrzna	500 mm
Wysokość produktu	2100 mm
Szerokość produktu	600 mm
Grubość materiału ścianki bocznej	1.2 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	1.5 mm
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Kolor	jasnoszary
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	metal
Powierzchnia	malowane proszkowo

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
-------------------------------------	-----

Wyposażenie

Liczba otworów na płyty kołnierzowe	2
Możliwość rozszerzenia	Tak

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK10
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Zgodny z REACH	Nie
Otrzymanie funkcji	-