



FL103A

orion+ Obudowa stalowa 300x300x160mm, IP65, drzwi stalowe pełne

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość	300 mm
Szerokość	300 mm
Głębokość	160 mm
Grubość ścianki bocznej	2 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP65
Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Typ blokowania	3-stronne 7 mm, Blokada na klucz
Odporność na uderzenie IK	IK10

Sprzęt

Liczba otworów płyty kołnierzej	2
---------------------------------	---

Instalacja, montaż

Montaż na	Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	630 A
-----------------	-------